

DURATECH SILENT

HUR100x36-Ø12 white

EAN 4031582400687



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Замърсяване, хибриден материал
Материал на реазбата	Полиамид
Лагер	Ролков лагер
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	100 mm
Ширина на Резба	36 mm
Диаметър на отворите Ос	12 mm
Дължина на центъра	44 mm
Твърдост на Резба (D)	75 Бръснач D

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ○ ○
Шум от движение	● ● ● ● ●
Привличане	● ● ● ○ ○
Устойчив на корозия	● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Duratech silent
Тип	Колело
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	160 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	320 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Общо тегло	0.4 kg

DURATECH SILENT

HUR100x36-Ø12 white

EAN 4031582400687



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

