ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

# DURATECH SILENT

## HUR100x36-Ø12 white

EAN 4031582400687



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

### ИЗПЪЛНЕНИЕ

| | |
|---|---|
| Производителност на ролката | ●●●○○ |
| Шум от движение | ●●●●● |
| Привличане | ●●●○○ |
| Устойчив на корозия | ●●●○○ |

### ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|---|---|
| Име на продукта | Duratech silent |
| Тип | Колело |
| Стандартен | EN12532 - Транспортно оборудване |
| Товароносимост при 4 км/ч | 160 kg |
| Електропроводим | Не |
| Неръждаемост | Не |
| Статичен Товароносимост | 320 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
| Общо тегло | 0.4 kg |

### КОЛЕЛО

| | |
|---|---|
| Материал на тялото | Замърсяване, хибриден материал |
| Материал на реазбата | Полиамид |
| Лагер | Ролков лагер |
| Предпазители за резби | Без предпазно устройство за резба |
| Диаметър | 100 mm |
| Ширина на Резба | 36 mm |
| Диаметър на отворите Oc | 12 mm |
| Дължина на центъра | 44 mm |
| Твърдост на Резба (D) | 75 Бръснач D |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# DURATECH SILENT

HUR100x36-Ø12 white

EAN 4031582400687

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Чертежи на продукта




© Copyright 2026 TENTE International GmbH