INFORMACE O PRODUKTU

# GALEA

## 5071PJP100R05-22x40

EAN 4031582368444



Obrázek se může lišit od původního produktu

### VÝKON

| | |
|---|---|
| Valivý odpor | ●●●○○ |
| Hlučnost | ●●●○○ |
| Opotřebení | ●●●○○ |
| Odolné vůči korozi | ●●●●○ |

### ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|---|---|
| Název produktu | Galea |
| Typ | Otočné Kolečko se Směrová brzda |
| Norma | EN12530 – Kolečka zařízení |
| Nosnost 3 km/h | 100 kg |
| Elektrické vodivé | Ne |
| Nerezové | Ne |
| Statická Nosnost | 200 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
| Celková výška | 139 mm |

### UCHYCENÍ

| | |
|---|---|
| Materiál pouzdra | Polyamid |
| Tvar Vidlice | Uzavřeno |
| Otočné ložisko | dvouřadá kuličková dráha |
| Vyosení | 40 mm |
| Průměr otáčení | 205 mm |

### KOLO

| | |
|---|---|
| Materiál středu | Polyprpylen |
| Materiál běhounu | Termoplastická pryž |
| Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
| Ochranná krytka | S ložiskovým pouzdrem |
| Průměr | 100 mm |
| Šířka Běhoun | 30 mm |
| Tvrdost Běhoun (A) | 87 Shore A |

### MONTÁŽ

| | |
|---|---|
| Typ uchycení | Pevný Přírubový čep kulatý |
| Průměr čepu | 22 mm |
| Délka čepu | 40 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# GALEA


5071PJP100R05-22x40


EAN 4031582368444

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Výkresy produktu



© Copyright 2026 TENTE International GmbH