



A imagem pode diferir do produto original

RODA

Material do centro da roda	Aço, ferro
Material do piso da roda	Poliuretano, Fundido
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão, selado
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	82 mm
Largura do Piso	70 mm
Diâmetro do furo do eixo	17 mm
Comprimento do cubo	75 mm
Dureza do Piso (A)	92 Shore A
Tipo de rolamento	6303
Tipo de vedação	B
Adequado para	jungheinrich_mic

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistência à corrosão	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Novatech
Tipo de alojamento	Roda
Capacidade de carga a 3 km/h	700 kg
Capacidade de carga estática	1400 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Peso geral	1,004 kg

DESENHOS TÉCNICOS

