

## PLATE

P10-40x17 / 8

EAN 4031582320114



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Termék neve                     | Szerelőlap |
| Ház típusa                      | Tartozék   |
| Teherbírási sebesség 3 km/h-nál | 40 kg      |
| Elektromosan vezetős            | Nem        |
| Rozsdamentes                    | Nem        |
| Statikus teherbírási            | 80 kg      |
| Összsúly                        | 0,04 kg    |

## SZERELVÉNY

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Szerelvénny típusa                | Csap U-alakó talplemezzel |
| Talplemez hossza                  | 40 mm                     |
| Talplemez szélessége              | 17 mm                     |
| Lemezfurat hossza (maximális)     | 32 mm                     |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 32 mm                     |
| Tengely furat átmérője            | 4 mm                      |