INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

MAXTECH

UAR 100x32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323092

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Polyamide
Bandage	Polyuréthane, Injecté
Roulement	Roulements rouleaux
Couleur Roue	Gris argent (RAL7001)
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	100 mm
Largeur du Bandage	32 mm
Diamètre du trou de l'Axe	12 mm
Longueur de moyeu	44.4 mm
Largeur du corps	32 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A
Dureté du Bandage (D)	42 Shore D

PERFORMANCE

Performance du rouleau	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Attrition	●●●●○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Maxtech
Type	Roue
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	150 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	300 kg
Plage de température (minimale)	-25 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids global	0.21 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


MAXTECH

UAR 100x32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323092

Numéro de commande 00029592

Dessins du produit



© Copyright 2026 TENTE International GmbH