

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 60-S-NYN

EAN 4031582413212



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	○ ○ ○ ○ ○
运动噪音	○ ○ ○ ○ ○
损耗	○ ○ ○ ○ ○
耐腐蚀性	○ ○ ○ ○ ○

## 核心属性

产品名称	Footmaster
外壳类型	万向脚轮
3 km/h的载重	280 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	280 kg
温度范围 (最低)	-10 °C
最高温度范围	90 °C
总高	82 mm
总宽度	70 mm
总重量	0.7 kg

## 支架

颜色	白色
偏移量	36 mm
旋转半径	61 mm
转向干涉	122 mm
圆顶直径	70 mm

## 轮子

轴承	滚柱轴承, 阻尼
轮子颜色	黑色
直径	50 mm
胎面宽度	25 mm
轮体宽度	25 mm

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 60-S-NYN

EAN 4031582413212

订单号 00062140  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

