



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ●
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ●

KERNKENMERKEN

Productnaam	ICS
Type	Zwenkwiel
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	100 kg
Statisch Draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	162 mm
Totale breedte	52 mm
Totaal gewicht	0,502 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber
Lager	Precisie kogellagers
Kleur Wiel	Zilvergrijs (RAL7001)
Afdekkapjes	Geïntegreerde afdekkapjes
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Breedte wielkern	32 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	87 Shore A

VORK

Materiaal	Polyamide
Vork Vorm	Slank
Zwenklager	Stift, zwenkend
Kleur	Zilvergrijs (RAL7001)
Offset	37 mm
Zwenk radius	99,5 mm
Uitzwenking	199 mm
Diameter koepel	52 mm
Diameter schroefdraad	0 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	draadstift met vierkante inzet (boven)
Diameter Stift	10 mm
Lengte Stift	17 mm

TECHNISCHE TEKENINGEN

