

NOVATECH

FTX140x60-Ø12 HL65-A

EAN 4031582332070



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Чавун
Матеріал протектору	Поліуретан, Відлитий
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник Герметичний
Захист різьби	З різбовим поручителем
Діаметр	140 mm
Протектор	60 mm
Діаметр отвору Вісь	12 mm
Довжина хаба	65 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A
Тип підшипника	6006 2RS
Тип герметизації	A
Підходить для	bt_linde

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атриція	● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Novatech
Тип	Колесо
ОбВантажопідйомність 3 км/год	700 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	1400 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна вага	2,99 kg

