

# MAXTECH

PNP 175X30-Ø8 HL60

EAN 4031582320619

Pasūtījuma numurs 00005567



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
	mīksts
Protektora materiāls	Poliuretāns, putots
Gūltnis	Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa	Melns
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	175 mm
Protektora platums	30 mm
Ass atveres diametrs	8 mm
Rumbas garums	60 mm
Korpusa platums	30 mm
Protektora cietība (A)	70 Krasts A

## VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja ● ● ● ○ ○

Kustības troksnis ● ● ● ● ○

Nodilums ● ● ● ○ ○

Korozijas izturīgs ● ● ● ○ ○

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Maxtech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Krāvnēsība pie 4 km/h	75 kg
Statiskā krāvnēsība	150 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	0,4 kg

# MAXTECH

PNP 175X30-Ø8 HL60

EAN 4031582320619

Pasūtījuma numurs 00005567



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

---

