

ALPHA STAINLESS

8478UFX100P62

EAN 4031582339390



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ● ● ○
Шум от движение	● ● ● ● ●
Привличане	● ● ● ● ○ ○
Устойчив на корозия	● ● ● ● ●

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Alpha stainless
Тип	Фиксиран Колело
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	160 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	320 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Обща височина	128 mm
Обща ширина	85 mm
Общо тегло	0.6 kg

ВИЛКА

Материал на корпуса	Неръждаемост стомана, тежка
Форма Вилица	Обхват
Цвят	Неръждаемост стомана

КОЛЕЛО

Tread hardness	мек
Материал на тялото	Полиамид
Материал на резбата	Еластична гума, без маркировка, вулканизизирана
Лагер	Прецизен сачмен лагер, запечатан Изолиран
Ос	Завинтен с гайка
Цвят на Колело	Сребърно сиво (RAL7001)
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	100 mm
Ширина на Резба	34 mm
Ширина на тялото	34 mm
Твърдост на Резба (A)	63 Бръснач A

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Правоъгълна плака
Дължина на плаката	100 mm
Ширина на плаката	85 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)	77 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	60 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)	77 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	80 mm
Диаметър на отвора на плаката	9 mm

ALPHA STAINLESS

8478UFX100P62

EAN 4031582339390

Номер на поръчката 00035116

Чертежи на продукта



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

