

DELTA CENTRAL

3645ITP160P67 OH225 SOFT CV

EAN 4031582366501
订单号 00835383



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Delta central
外壳类型	带轮刹的旋转脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	550 kg
6 公里/小时的载重	440 kg
静态载重	1100 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
最高温度范围	60 ° C
总高	225 mm
总宽度	94 mm
总重量	3.89 kg

轮子

轮体材料	铝
	柔软
	凸形
胎面材料	聚氨酯，铸造的
轴承	精密滚珠轴承
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	交通灰色 A (RAL7042)
侧盖	无螺纹护罩
直径	160 mm
胎面宽度	50 mm
轮体宽度	50 mm
胎面硬度 (A)	92 岸 A
胎面硬度 (D)	42 岸 D

支架

材料	钢板，重型
支架形状	宽，加强的
旋转轴承	精密滚珠轴承
颜色	蓝色钝化
偏移量	55 mm
旋转半径	135 mm
转向干涉	270 mm
圆顶直径	94 mm

固定件

固定件类型	带中央锁定的接骨板
上板长	142 mm
上板宽	110 mm
上板孔长度 (最大)	77.5 mm
上板孔宽度 (最大)	105 mm
上板孔直径	13 mm

DELTA CENTRAL

3645ITP160P67 OH225 SOFT CV

EAN 4031582366501

订单号 00835383



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

