

COMPACTA

1430PJI025P60-35X30

EAN 4031582415056



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost	● ● ● ● ○
Opotřebení	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Compacta
Typ	Otočné Kolečko
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	70 kg
Statická Nosnost	140 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	86 mm
Stavební výška	24 mm
Celková hmotnost	0,03 kg

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Termoplastická pryž
Ložisko	Ložisko s distanční trubičkou
Osa kola	Ozubené
Barva Kola	Stříbrně šedá (RAL7001)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	25 mm
Šířka Běhoun	15 mm
Šířka středu kola	15 mm
Tvrdost Běhoun (A)	87 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, lehký
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Jeden Kuličková dráha
Barva vidlice	Pasivováno modrou
Vyosení	23 mm
Poloměr otáčení	82 mm
Průměr otáčení	164 mm
Poloměr otáčení	24,5 mm
Průměr závitu	0 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	35 mm
Šířka plotny	30 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	23 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	28 mm
Průměr otvoru plotny	4,2 mm
Délka Přírubový čep	15 mm

COMPACTA

1430PJI025P60-35X30

EAN 4031582415056



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

