

OMIKRON FLEX

9850FCP200P63 SH92A TFR

EAN 4031582485387



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ● ●
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Atriție	● ● ● ● ●
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Omikron flex
Tip	Rola pivotantă
Standard	EN12533 - Role rezistente
Capacitate de încărcare la 4 km/h	900 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h	600 kg
Capacitate de încărcare statică	1800 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	272 mm
Greutate totală	11 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Fontă
Material al benzii de rulare	Poliuretan Ultratech, Turnată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Axă	Înșurubat cu piuliță
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	200 mm
Benză de rulare	50 mm
Duritatea benzii de rulare (A)	92 Pe malul A

FURCA

Material	Fontă sau fier forjat, greu
Formă Furcă	Funcție specială
Rulment pivotant	Rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă
Offset	100 mm
Raza de pivotare	200 mm
Interferență pivotantă	400 mm

RACORD

Tip ajustare	Placă dreptunghiulară
Lungime placă	140 mm
Lățimea plăcii	110 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	105 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	80 mm
Diametru orificiu placă	13 mm
Diametrul găurii Șurub	105 mm