

# ICS

5320XSX100S70-12.4X25

EAN 4031582384925



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

|        |           |
|--------|-----------|
| 롤 성능   | ● ● ● ○ ○ |
| 움직임 소음 | ● ● ● ● ○ |
| 감원     | ● ● ● ○ ○ |
| 부식방지   | ● ● ● ● ○ |

## 핵심 속성

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 제품명            | ICS              |
| 하우징 유형         | 회전 캐스터           |
| 표준             | EN12530 - 장치 캐스터 |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 100 kg           |
| 전기 전도성         | ✓                |
| 적재 용량 정적       | 200 kg           |
| 온도 범위(최소)      | -10 °C           |
| 온도 범위(최대)      | 40 °C            |
| 총높이            | 137 mm           |

## 휠

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 차체 재질      | 폴리아미드, 전기 전도성     |
| 트레드 재질     | 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 |
| 베어링        | 정밀 볼 베어링, 밀봉된     |
| 스레드 가드     | 통합 스레드가드          |
| 직경         | 100 mm            |
| 트레드 폭      | 32 mm             |
| 트레드의 경도(D) | 40 Shore D        |

## 하우징

|         |         |
|---------|---------|
| 재료      | 폴리아미드   |
| Fork 외형 | 슬림      |
| 스위블 베어링 | 스템, 회전  |
| 오프셋     | 37 mm   |
| 회전 반경   | 87 mm   |
| 회전 간섭   | 174 mm  |
| 나사산 직경  | 12.4 mm |

## 피팅

|       |                        |
|-------|------------------------|
| 피팅 유형 | 육각 넥스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥 |
| 스템 길이 | 25 mm                  |



제품 정보

# ICS

5320XSX100S70-12.4X25


EAN 4031582384925



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

---



IF 디자인  
어워드