ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

SOCKET

Kunststoff Huelse R40-17/11

EAN 4031582090161



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Синтетично КОНТАКТквадратно
Диаметър на Болт	17 mm

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Устойчив на корозия	●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Socket
Тип	Аксесоар
Товароносимост при 3 км/ч	40 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	80 kg
Обща височина	36 mm
Общо тегло	0.01 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


SOCKET

Kunststoff Huelse R40-17/11

EAN 4031582090161

Номер на поръчката 00009043

Чертежи на продукта



Bezeichnung	A	B	C
R40-16x16	16	20	36
R40-17x17	17	19	36
R40-18x18	18	20	36
R40-21x21	21	23,5	36
R40-22x22	22	24,5	36
R40-23x23	23	25,5	36
R40-26x26	26	30	36

© Copyright 2026 TENTE International GmbH