

STYLEA

5925PJI040L51-10 LH 9011/9011/9011/7016

EAN 4031582359862



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ○
运动噪音	● ● ● ● ○
损耗	● ● ● ● ●
耐腐蚀性	● ● ● ● ○

核心属性

产品名称	Stylea
外壳类型	带轮刹的旋转脚轮
标准	EN12528 - 家具脚轮
3 km/h的载重	40 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	80 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总高	35 mm
总宽度	52 mm
总重量	0.06 kg

支架

外壳材料	聚酰胺
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	阀杆旋转
颜色	石墨黑（RAL9011）
偏移量	12 mm
旋转半径	45 mm
转向干涉	90 mm
圆顶直径	15.2 mm

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	带轴套管的滑动轴承
轴	铆钉
胎面颜色	无烟煤灰（RAL7016）
轮子颜色	石墨黑（RAL9011）
侧盖	无螺纹护罩
直径	40 mm
胎面宽度	12 mm
轴孔直径	0 mm
中心长度	0 mm
轮体宽度	12 mm
胎面硬度（A）	87 岸 A

固定件

固定件类型	B10 接头盲孔
螺栓孔直径	10 mm

STYLEA

5925PJ1040L51-10 LH 9011/9011/9011/7016

EAN 4031582359862

订单号 00770014

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

