

ALPHA STAINLESS

8478UOO100P62

EAN 4031582313390

Pasūtījuma numurs 00034805



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja ●●●○○

Kustības troksnis ●●●○○

Nodilums ●●●●○

Korozijas izturīgs ●●●●●

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums Alpha stainless

Korpusa tips Fiksēts atbalsta ritenis

Standarta EN12532 - Transporta aprīkojums

Kravnesība pie 4 km/h 200 kg

Nerūsējošais ✓

Statiskā kravnesība 400 kg

Temperatūras diapazons (minimālais) -40 °C

Temperatūras diapazons (maksimālais) 80 °C

Kopējais augstums 128 mm

Kopējais platums 85 mm

Kopējais svars 0,445 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetto piano
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Dabiski balts
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	100 mm
Protektora platums	36 mm
Korpusa platums	36 mm
Protektora cietība (D)	75 Krasts D

KRONŠTEINIS

Materiāls	Nerūsējošais tērauds, smags
Dakšas forma	Plaša
Krāsa	Nerūsējošais tērauds

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	100 mm
Plāksnes platums	85 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	77 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	60 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	77 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	80 mm
Plāksnes atveres diametrs	9 mm

ALPHA STAINLESS

8478UOO100P62

EAN 4031582313390

Pasūtījuma numurs 00034805



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

