


FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495225



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	○ ○ ○ ○ ○
Шум от движение	○ ○ ○ ○ ○
Привличане	○ ○ ○ ○ ○
Устойчив на корозия	○ ○ ○ ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Footmaster
Тип	Въртящ се Колело
Товароносимост при 3 км/ч	630 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Температурен диапазон (минимален)	-10 °C
Температурен диапазон (максимален)	90 °C
Обща височина	200 mm
Обща ширина	160 mm
Общо тегло	17.54 kg

ВИЛКА

Изместване	37 mm
Радиус на завъртане	122 mm
Интерференция при завъртане	244 mm
Диаметър на купол	145 mm

КОЛЕЛО

Лагер	Необорудван център
Диаметър	150 mm
Ширина на Резба	40 mm
Ширина на тялото	40 mm

ПРИЛЯГАНЕ

Дължина на плаката	145 mm
Ширина на плаката	145 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	120 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	120 mm
Диаметър на отвора на плаката	11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495225

Номер на поръчката 00800107
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

