

AGILA

2475PJI050B10-11X31 SCREWED

EAN 4031582301694

Pasūtījuma numurs 00004475



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ● ●
Nodilums	● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Agila
KorpUSA tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
KrAVnesība pie 3 km/h	40 kg
Statiskā krAVnesība	80 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	72 mm
Kopējais platums	43 mm
Kopējais svars	0,186 kg

RITENIS

KorpUSA materiāls	Polipropilēns
Protectors materiāls	Termoplastiskas gumija
Gūltnis	Cuscinetto piano con distanziale
Ritenis krāsa	Sudraba pelēka (RAL7001)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	50 mm
Protectors platums	19 mm
KorpUSA platums	19 mm
Protectors cietība (A)	87 Krasts A

KRONŠTEINIS

Materiāls	Tērauda loksne, vidēja
Dakšas forma	Plašs
Grozāmais gūltnis	Divu bumbu sacīkstes
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Ofsets	24 mm
Pagrieziena rādiuss	82 mm
Grozāms savienojums	164 mm
Kupola diametrs	41 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Stienis ar satveršanas gredzenu, ar uznavu
Stieņa diametrs	11 mm
Stieņa garums	31 mm

AGILA

2475PJI050B10-11X31 SCREWED

EAN 4031582301694
Pasūtījuma numurs 00004475



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

