

## КАРРА

9681SEP200P63 CL67

EAN 4031582364682

Номер замовлення 00838220



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●●●

Атриція ●●●○○

Стійкість до корозії ●●●●●

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту Карра

Тип Поворотний Колісна опора з Блокування напрямку

Стандартний EN12533 — Колісні опори для великих навантажень

ОбВантажопідйомність 4 км/год 600 kg

ОбВантажопідйомність 6 км/год 500 kg

Статичний Вантажопідйомність 1000 kg

Діапазон температур (мінімальний) -20 °C

Діапазон температур (максимальний) 85 °C

Загальна висота 245 mm

Загальна ширина 110 mm

Загальна вага 6,789 kg

## КОЛЕСО

Матеріал тіла	Листова сталь, важка
	м'який
Матеріал протектору	Еластична шина, чорна, вулканізована
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Вісь	Пригвинчено гайкою
Колір Колесо	Щечорний (подібний RAL9005)
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	200 mm
Протектор	50 mm
Ширина тіла	50 mm
Твердість Протектор (A)	67 Прибережна A

## КРОНШТЕЙН

Матеріал	Литий чавун або циліндр, важкий
Вила Форма	Широка Підсилений
Поворотний вузол	Дві перегони з м'ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь
Колір	Пасивований блакитним
Офсет (Зсув)	59 mm
Радіус повороту	160 mm
Поворотне з'єднання	320 mm
	✓
Діаметр ковпачка	111 mm

# KAPPA

9681SEP200P63 CL67

EAN 4031582364682

Номер замовлення 00838220



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	135 mm
Ширина тарілки	110 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	80 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	105 mm
Діаметр отвору планшета	11 mm

# КАРРА

9681SEP200P63 CL67

EAN 4031582364682

Номер замовлення 00838220



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

