

AGILA

2470DIK075R07-Ø21,5-24

EAN 4031582328127



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ○ ○
Шум от движение	● ● ● ○ ○
Привличане	● ● ● ○ ○
Устойчив на корозия	● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Agila
Тип	Въртящ се Колело
Стандартен	EN12530 – Изделителни колела
Товароносимост при 3 км/ч	55 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	110 kg
Температурен диапазон (минимален)	-10 °C
Температурен диапазон (максимален)	40 °C
Обща височина	103 mm
Общо тегло	0.46 kg

ВИЛКА

Материал на корпуса	Стоманен лист, среден
Форма Вилица	Обхват
Въртящ се лагер	Две състезания с топка
Цвят	Синьо покритие
Изместване	24 mm
Радиус на завъртане	61.5 mm
Интерференция при завъртане	123 mm

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Стомана от лист
Материал на реазбата	Плътна гума без маркировка
Лагер	Конусен сачмен лагер
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	75 mm
Ширина на Резба	25 mm
Твърдост на Резба (A)	80 бряг A

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Синтетичен разширител, кръгъл
Удължаващи фитинги (минимум)	21.5 mm
Удължаващи фитинги (максимален)	24 mm
Намек	Моля, посочете необходимия вътрешен диаметър на епруветката, когато поръчвате.

AGILA

2470DIK075R07-Ø21,5-24

EAN 4031582328127

Номер на поръчката 00005299
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

