

LUMINA

A520POI050L51-8 chrome/9011

EAN 4031582317312



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

| | |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ● ○ |
| Rumore | ● ● ● ● ○ |
| Attrito | ● ● ● ● ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ● ○ |

ATTRIBUTI PRINCIPALI

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Nome del prodotto | Lumina |
| Tipo | Ruota girevole |
| Standard | EN12528 - Ruote per arredamento |
| Portata a 3 km/h | 40 kg |
| Elettricamente conduttivo | No |
| Inossidabile | No |
| Portata statica | 80 kg |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |
| Altezza totale | 56 mm |
| Larghezza complessiva | 54 mm |
| Peso complessivo | 0,05 kg |

SUPPORTO

| | |
|---------------------------|--|
| Materiale di costruzione | Polipropilene |
| Forma della forcella | Supporto gemellato, chiuso, con cupola |
| Cuscinetto del supporto | Perno, girevole |
| Colore | Cromo |
| Disassamento | 20 mm |
| Raggio di piroettamento | 52 mm |
| Ingombro di piroettamento | 104 mm |

RUOTA

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Materiale del corpo | Polipropilene |
| Materiale del battistrada | Identico al nucleo |
| Cuscinetto | Cuscinetto piano con distanziale |
| Asse | Rivettato |
| Colore battistrada | Nero grafite (RAL9011) |
| Colore Ruota | Nero grafite (RAL9011) |
| Parafili | Senza parafili |
| Diametro | 50 mm |
| Larghezza battistrada | 7 mm |
| Larghezza corpo | 7 mm |
| Durezza del Battistrada (D) | 65 Shore D |

FISSAGGIO

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Tipo di fissaggio | Foro cieco per perno B10 |
| Diametro del foro | 8 mm |

LUMINA

A520POI050L51-8 chrome/9011

EAN 4031582317312

Numero d'ordine 00073005
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

