**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА**

# ALPHA

3477DIR100P62

EAN 4031582305074



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

| | |
|---|---|
| Производителност на ролката | ●●●○○ |
| Шум от движение | ●●●○○ |
| Привличане | ●●●○○ |
| Устойчив на корозия | ●●●○○ |

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|---|---|
| Име на продукта | Alpha |
| Тип | Въртящ се Колело с Пълно заключване |
| Стандартен | EN12532 - Транспортно оборудване |
| Товароносимост при 4 км/ч | 70 kg |
| Електропроводим | Не |
| Неръждаемост | Не |
| Статичен Товароносимост | 140 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
| Обща височина | 128 mm |
| Общо тегло | 1.06 kg |

## ВИЛКА

| | |
|---|---|
| Материал на корпуса | Стоманен лист, тежък |
| Форма Вилица | Обхват |
| Въртящ се лагер | Две състезания с топка |
| Цвят | Синьо покритие |
| Изместване | 41 mm |
| Радиус на завъртане | 123 mm |
| Интерференция при завъртане | 246 mm |

## КОЛЕЛО

| | |
|---|---|
| Материал на тялото | Стомана от лист |
| Материал на реазбата | Плътна гума без маркировка |
| Лагер | Ролков лагер |
| Ос | Завинтен с гайка |
| Предпазители за резби | Без предпазно устройство за резба |
| Диаметър | 100 mm |
| Ширина на Резба | 30 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 80 бряг A |

## ПРИЛЯГАНЕ

| | |
|---|---|
| Тип на фитинга | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката | 105 mm |
| Ширина на плаката | 80 mm |
| Дължина на отвора на плаката (минимална) | 77 mm |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 80 mm |
| Ширина на отвора на плаката (максимална) | 60 mm |
| Диаметър на отвора на плаката | 9 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ALPHA

3477DIR100P62

EAN 4031582305074

TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

**Чертежи на продукта**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH