

PURETECH AIR

DQP400x100-Ø20 HL74 4PR

EAN 4031582318029



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

КОЛЕСО

Tread hardness	м'який
Матеріал тіла	Сталь аркуша
Матеріал протектору	Пневматична шина, профіль блоку
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	400 mm
Протектор	100 mm
Діаметр отвору Вісь	20 mm
Довжина хаба	74 mm
Твердість Протектор (A)	55 Прибережна A

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атриція	● ● ● ○ ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Puretech air
Тип	Колесо
Обвантажопідйомність 3 км/год	200 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	400 kg
Загальна вага	2,67 kg

PURETECH AIR

DQP400x100-Ø20 HL74 4PR

EAN 4031582318029



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

