INFORMACIÓ DE PRODUCTE

KAPPA LOAD

9652TOO150P63

EAN 4031582314885



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	●●●●●
El soroll del moviment	●○○○○
Atràcia	●●●●●
Resistència a a la corrosió	●●●○○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Kappa load
Tipus	Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda
Tracidad de carga a 4 km/h	960 kg
Tracidad de carga a 6 km/h	800 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	1920 kg
Temperatura (mínim)	-40 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Alçada total	200 mm
Pes total	4,25 kg

SUPORT

Material d'habitatge	ferro fos o ferro forjat, pesat
Forquilla Forma	Ample, Reforçat
Scamiento giratorio	Bola de corró de Roamiento de rodillos de propulsió
Desplaçament	58 mm
Sterferencia de giro	266 mm
Lubrication nipple	1

RODA

Material corporal	Poliamida, pesada
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Coixinet llis
Eix	Estirada de nou
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	150 mm
Banda de rodadura ample	50 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	75 Shore D

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	135 mm
Placa ampla	110 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	105 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)	75 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	80 mm
Placa de diàmetre	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


KAPPA LOAD


9652TOO150P63


EAN 4031582314885

Número de comanda 00830405

Plànols del producte







© Copyright 2026 TENTE International GmbH