

ALPHA

3478UER125P62

EAN 4031582306880

Pasūtījuma numurs 00003300



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības troksnis	● ● ● ● ○
Nodilums	● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Alpha
Korpasa tips	Fiksēts atbalsta ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Krāvnese pie 4 km/h	250 kg
Statiskā krāvnese	500 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais augstums	155 mm
Kopējais platums	85 mm
Kopējais svars	0,773 kg

RITENIS

Korpasa materiāls	Poliamīds
	mīksts
Protektora materiāls	Elastīgas riepas, melnas, vulkanizētas
Gūltnis	Cuscinetto a rulli
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Sudraba pelēka (RAL7001)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	125 mm
Protektora platums	40 mm
Korpasa platums	40 mm
Protektora cietība (A)	63 Krasts A

KRONŠTEINIS

Materiāls	Tērauda loksne, smaga
Dakšas forma	Plašs
Krāsa	Pasivēts ar zilu

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	103 mm
Plāksnes platums	85 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	77 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	60 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	77 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	80 mm
Plāksnes atveres diametrs	9 mm

ALPHA

3478UER125P62

EAN 4031582306880

Pasūtījuma numurs 00003300



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

