PRODUKTINFORMATION

LINEA SAFETY

592DUAP100L51-11 7001/7015

EAN 4031582399363

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●○○
Rustbeskyttelse	●●●●○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Linea safety
Type	Automatisk bremsesystem
Standard	EN12528 - Møbelhjul
Belastning ved 3 km/t	100 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	200 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	100 mm
Samlet bredde	73 mm
Samlet vægt	0,41 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Polyamid
Gaffel Form	Dobbelt Hjul
Drejekrans	Stift, drejelig
Farve	Sølvgrå (RAL7001)
Udladning	32 mm
Udfaldsradius	88 mm
Udfaldsdiameter	176 mm
Dome-diameter	41 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Indsprøjtet
Leje	Præcisionskugleleje
Hjulbane-farve	Skifergrå (RAL7015)
Hjul farve	Skifergrå (RAL7015)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	100 mm
Hjulbane bredde	20 mm
Aksel Huldiameter	0 mm
Navlængde	0 mm
Fælgbredde	20 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A

MONTERING

Monteringstype	Hul til montagesplit til B10-fitting
Bolt Huldiameter	11 mm

Deutscher Designer Club

Interzum Award

IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA SAFETY


592DUAP100L51-11 7001/7015

EAN 4031582399363

Bestillingsnummer 00771682

Produkttegninger





Deutscher Designer Club
Interzum Award
IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH