

## LUMINA

A520PJI050B10-11X20/10DOM38 9011/7042

EAN 4031582317145

Номер на поръчката 00071146



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●○○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Lumina
Тип корпус	Въртящ се Колело
Товароносимост при 3 км/ч	40 kg
Статичен Товароносимост	80 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	61 mm
Обща ширина	54 mm
Общо тегло	0,104 kg

## КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен
Материал на реазбата	Термопластичен каучук
Лагер	Плъзгащ лагер със Разделител тръба
Ос	Навлязъл
Цвят Резба	Пътно сиво А (RAL7042)
Цвят на Колело	Графитно черно (RAL9011)
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	50 mm
Ширина на Резба	8 mm
Диаметър на отворите Ос	0 mm
Дължина на центъра	0 mm
Ширина на тялото	8 mm
Твърдост на Резба (А)	87 Бръснач А

## ВИЛКА

Материал	Полипропилен
Форма Вилица	Корпус на две КолелоВилкакупол
Въртящ се лагер	Щифт, завъртане
Цвят	Графитно черно (RAL9011)
Изместване	20 mm
Радиус на завъртане	52 mm
Интерференция при завъртане	104 mm
Диаметър на купол	38 mm

## ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Щифт с пръстен за захващане, с яка
Диаметър Щифт	11 mm
Щифт	20 mm

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

# LUMINA

A520PJI050B10-11X20/10DOM38 9011/7042

EAN 4031582317145

Номер на поръчката 00071146



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

---

