

SOCKET

R20-8x23

EAN 4031582321647



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Стійкість до корозії



ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Розетка
Тип	Акcesуар
ОбВантажопідйомність 3 км/год	20 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	40 kg
Загальна висота	3 mm
Загальна вага	0 kg

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Синтетична розетка, кругла
Діаметр Болт	8 mm
Довжина Болт	23 mm