

ALPHA

3477PVO100P30-13

EAN 4031582305593

Numer zamówienia 00030691



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ●●●○○

Hałas ruchowy ●●●○○

Odejście ●●●○○

Odporność na korozję ●●●○○

PODSTAWOWE ATUTY

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Nazwa produktu | Alpha |
| Typ | Kółko obrotowe z Blokada pełna |
| Standardowy | EN12532 — Sprzęt transportowy |
| Nośność przy 4 km/h | 75 kg |
| Nośność statyczne | 150 kg |
| Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C |
| Wysokość całkowita | 128 mm |
| Szerokość całkowita | 75 mm |
| Waga całkowita | 1,022 kg |

KOŁO

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Materiał ciała | Polipropylen |
| Materiał bieżni | Guma pełna pełny, czarny |
| Łożysko | Łożysko ślizgowe |
| Oś | Przykręcane za pomocą nakrętki |
| Kolor Koło | Czarny grafitowy (RAL9011) |
| Ośłony gwintu | Bez osłony gwintu |
| Średnica | 100 mm |
| Szerokość Bieżnia | 35 mm |
| Szerokość korpusu | 35 mm |
| Twardość Bieżnia (A) | 80 Shore A |

OBUDOWA

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Materiał | Arkusze stalowy, ciężki |
| Kształt Widelec | Poszerzane |
| Łożysko obrotowe | Dwa wyściگی kulkowe |
| Kolor | pasywowany na niebiesko |
| Wysięg | 41 mm |
| Promień działania koła | 123 mm |
| Zasięg działania koła | 246 mm |

MOCOWANIE

| | |
|-------------------------|----------------|
| Typ mocowania | Otwór na śrubę |
| Średnica otworu Trzpień | 13 mm |

ALPHA

3477PVO100P30-13

EAN 4031582305593

Numer zamówienia 00030691



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

