

STYLEA

5920UJI075B10-11X20

EAN 4031582456196



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ○ ○

Usure ● ● ● ○ ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ● ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit Stylea

Type de boîtier Roulette pivotante

Plage de température (minimale) -10 °C

Plage de température (maximale) 40 °C

Hauteur 81 mm

Largeur totale 53 mm

Poids 0,177 kg

ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Moyeu lisse avec entretoise
Axe	Riveté
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	8 mm
Dureté du bandage (A)	87 Shore A

CHAPE

Matériau	Polyamide
Forme de la chape	Roulette jumelée
Pivot	Tige pivotante
Rayon d'encombrement	62 mm
Diamètre d'encombrement	124 mm
Diamètre du dôme	22 mm

FIXATION

Type de fixation	Tige avec circlips et col
Diamètre de la tige	11 mm

STYLEA

5920UJI075B10-11X20

EAN 4031582456196



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

