

## ALPHA

3477DYR160P63

EAN 4031582399264  
Bestelnummer 00028780

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ● ○ |
| Verloop           | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Productnaam                  | Alpha                         |
| Behuizingstype               | Zwenkwiel met dubbele rem     |
| Standaard                    | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/u     | 135 kg                        |
| Elektrisch geleidend         | ✓                             |
| Statisch Draagvermogen       | 270 kg                        |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                        |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 85 °C                         |
| Totale hoogte                | 200 mm                        |
| Totale breedte               | 96 mm                         |
| Totaal gewicht               | 2,579 kg                      |

## WIEL

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Wielkern materiaal            | Staalplaat                                  |
| Materiaal loopvlak            | Massief rubber, zwart, elektrisch geleidend |
| Lager                         | Rollager                                    |
| As                            | Vastgeschroefd met moer                     |
| Kleur Wiel                    | Blauw gepassiveerd                          |
| Afdekkapjes                   | Zonder afdekkapjes                          |
| Diameter                      | 160 mm                                      |
| Breedte Loopvlak              | 40 mm                                       |
| Breedte wielkern              | 40 mm                                       |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 80 Shore A                                  |

## VORK

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Materiaal       | Staalplaat, zwaar       |
| Vork Vorm       | Breed                   |
| Zwenklager      | Dubbele kogeldraaikrans |
| Kleur           | Blauw gepassiveerd      |
| Offset          | 60 mm                   |
| Zwenk radius    | 167 mm                  |
| Uitzwenking     | 334 mm                  |
| Diameter koepel | 96 mm                   |

## BEVESTIGING

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Type bevestiging                   | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat                       | 137 mm             |
| Breedte plaat                      | 105 mm             |
| Lengte bevestigingsgat (minimaal)  | 75 mm              |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal)  | 80 mm              |
| Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 75 mm              |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 105 mm             |
| Diameter bevestigingsgat           | 11 mm              |

# ALPHA

3477DYR160P63

EAN 4031582399264  
Bestelnummer 00028780



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

