


## LINEA LIGHT

5925UAP075L51-10 7001/3000/7015

EAN 4031582357684



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ● ● ● ● ● |
| Mozgás zajkibocsátása              | ● ● ● ● ● |
| Kopás                              | ● ● ● ● ● |
| Korrozióálló képesség              | ● ● ● ● ● |

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Termék neve                       | Linea light           |
| Ház típusa                        | Kerékfésűes görgő     |
| Standard                          | EN12528 - Bútorgörgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál             | 100 kg                |
| Elektromosan vezető               | Nem                   |
| Rozsdamentes                      | Nem                   |
| Statikus teherbírás               | 200 kg                |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C                |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C                 |
| Összsúly                          | 0,2 kg                |
| Teljes szélesség                  | 55 mm                 |

## VÁZ

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| A ház anyaga    | Poliamid             |
| Villa alakja    | Ikerkeres villa      |
| Forgócsapág     | Csap, forgatható     |
| Szín            | Ezüstsürke (RAL7001) |
| Ellensúlyoz     | 23 mm                |
| Körbeforgás     | 162 mm               |
| Kupola átmérője | 30 mm                |

## KERÉK

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Poliamid                |
| Futófelület anyaga           | Fröccsöntött poliuretán |
| Csapág                       | Precíziós golyóscsapág  |
| Futófelület színe            | Palaszürke (RAL7015)    |
| Kerék színe                  | Palaszürke (RAL7015)    |
| Szálvédők                    | Futófelület védelemmel  |
| Átmérő                       | 75 mm                   |
| Futófelület szélessége       | 15 mm                   |
| Tengely furat átmérője       | 0 mm                    |
| Kerékagy hossza              | 0 mm                    |
| Test szélessége              | 15 mm                   |
| A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A              |

## SZERELVÉNY

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szerelvény típusa     | Zsákfurat B10 szerelvényhez |
| Csavar furat átmérője | 10 mm                       |

Deutscher  
Designer  
ClubInterzum  
Awardproduct  
design  
awardIF Design  
Award

# LINEA LIGHT

5925UAP075L51-10 7001/3000/7015

EAN 4031582357684

Rendelési szám 00770571

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Deutscher  
Designer  
Club



Interzum  
Award



product  
design  
award

IF Design  
Award