

NOVATECH

ITB 250x55-Ø25 HL60

EAN 4031582397987



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ● ○
Hałas ruchowy	● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ● ○
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Novatech
Typ	Koło
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	1200 kg
Nośność przy 6 km/h	1000 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	2000 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-10 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Waga całkowita	1,85 kg

KOŁO

Materiał ciała	Aluminium
Materiał bieżni	Poliuretan, Odlewane
Łożysko	Wylot z rowkiem Rowek klinowy
Kolor Koło	Żółty miód (RAL1005)
Oslony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	250 mm
Szerokość Bieżnia	55 mm
Średnica otworu Oś	25 mm
Długość piasty	60 mm
Szerokość korpusu	55 mm
Twardość Bieżnia (A)	92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)	42 Shore D

