

## LEVINA

5371PIO125P30-13 XL

EAN 4031582382150



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ● ○ |
| Шум руху              | ● ● ● ● ○ |
| Атритація             | ● ● ● ● ○ |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ● ○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Назва продукту                     | Levina                                         |
| Тип                                | Поворотний Колісна опора з Блокування напрямку |
| Стандартний                        | EN12530 — Катери пристроїв                     |
| ОбВантажопідйомність 3 км/год      | 80 kg                                          |
| Електропровідність                 | Ні                                             |
| Нержавіюча сталь                   | Ні                                             |
| Статичний Вантажопідйомність       | 160 kg                                         |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -10 °C                                         |
| Діапазон температур (максимальний) | 40 °C                                          |
| Загальна висота                    | 161 mm                                         |
| Загальна вага                      | 0,59 kg                                        |

## КРОНШТЕЙН

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Матеріал корпусу    | Поліамід           |
| Вила Форма          | Тонка              |
| Поворотний вузол    | Дві м'ячі перегони |
| Офсет (Зсув)        | 38,5 mm            |
| Радіус повороту     | 130 mm             |
| Поворотне з'єднання | 260 mm             |

## КОЛЕСО

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Матеріал тіла           | Поліпропілен              |
| Матеріал протектору     | Лита гума, без маркування |
| Носіння                 | Підшипник ковзання        |
| Захист різьби           | Без різьби                |
| Діаметр                 | 125 mm                    |
| Протектор               | 32 mm                     |
| Твердість Протектор (A) | 80 Прибережна A           |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Тип налаштування                   | Отвір під болт |
| Діаметр Болт отвору Діаметр отвору | 13 mm          |

Універсальна  
нагорода за  
ДизайнDeutscher  
Konstruktor  
Club

## Product Drawings

