



图片可能与原产品不同

表现


滚动性能	● ● ● ● ●
运动噪音	● ● ● ● ●
损耗	● ● ● ● ●
耐腐蚀性	● ● ● ● ●

核心属性

产品名称	Elastech
外壳类型	轮子
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	600 kg
6 公里/小时的载重	480 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	1200 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	85 °C
总重量	3.89 kg

轮子

Tread hardness	柔软
轮体材料	铝
胎面材料	弹性轮胎，黑色，硫化
轴承	精密滚珠轴承
轮子颜色	黑色黑墨水（类似 RAL9005）
侧盖	无螺纹护罩
直径	300 mm
胎面宽度	55 mm
轴孔直径	20 mm
中心长度	66 mm
轮体宽度	55 mm
胎面硬度（A）	68 岸 A




ELASTECH

IEP 300x55-Ø20 H66

EAN 4034582319781

订单号 00834701



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.