

PURETECH

PVR 200X50-Ø25

EAN 4031582321319
Número de comanda 00050597



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	Goma massissa negres, negres
El Bearing	Roamiento de rodillos
Roda de color	Grafit negre (RAL9011)
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	200 mm
Banda de rodadura ample	50 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	25 mm
Longitud del cub	58 mm
Corporació ample	50 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	80 Shore A

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ○
Atràcia	● ● ● ○ ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BàSIQUES

Nom del producte	Puretech
Tracidad de carga a 4 km/h	205 kg
Tracidad de carga estàtica	410 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Pes total	1,17 kg

PURETECH

PVR 200X50-Ø25

EAN 4031582321319

Número de comanda 00050597



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

