INFORMAȚII DESPRE PRODUS

ELASTECH

UEP 200x46-Ø20

EAN 4031582328608



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	●●●●○
Zgomot de mișcare	●●●●●
Atriție	●●●○○
Rezistență la coroziune	●●●○○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Elastech
Tip	Roată
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	400 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	800 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	80 °C
Greutate totală	1,24 kg

ROATĂ

Tread hardness	moale
Material pentru corp	Poliamidă
Material al benzii de rulare	Anvelopă elastică, neagră, vulcanizată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Roată	Gri argintiu (RAL7001)
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	200 mm
Benză de rulare	46 mm
Diametrul găurii Axă	20 mm
Lungime butuc	60 mm
Lățimea corpului	46 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	63 Pe malul A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

UEP 200x46-Ø20

EAN 4031582328608

Numărul de comandă 00023479

Desene ale produsului



© Copyright 2026 TENTE International GmbH