

## NOVATECH

FTX140x60-Ø12 HL65-A

EAN 4031582332070



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## KOLO

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Materiál středu         | Litina                                  |
| Materiál běhounu        | Polyuretan, Odlitý                      |
| Ložisko                 | Přesné kuličkové ložisko,<br>Zapečetěné |
| Ochranná krytka         | S ložiskovým pouzdrem                   |
| Průměr                  | 140 mm                                  |
| Šířka Běhoun            | 60 mm                                   |
| Průměr otvoru pro Šroub | 12 mm                                   |
| Délka náboje            | 65 mm                                   |
| Tvrdost Běhoun (A)      | 92 Obuv A                               |
| Typ ložiska             | 6006 2RS                                |
| Typ těsnění             | A                                       |
| Vhodné pro              | bt_linde                                |

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor       | ● ● ● ○ ○ |
| Hlučnost           | ● ● ● ○ ○ |
| Opotřebení         | ● ● ● ● ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ○ ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Název produktu              | Novatech |
| Typ                         | Kolo     |
| Nosnost 3 km/h              | 700 kg   |
| Elektrické vodivé           | Ne       |
| Nerezové                    | Ne       |
| Statická Nosnost            | 1400 kg  |
| Rozsah teploty (minimální)  | -20 °C   |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C    |
| Celková hmotnost            | 2,99 kg  |

