

STYLEA

5925UAP075P40 60X60 RAL9002 TFR

EAN 4031582394504



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ○ ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ○ ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ● ○ |

ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Nombre del producto           | Stylea                             |
| Tipo de carcasa               | Rueda giratoria con Freno de rueda |
| Estándar                      | EN12528 - Ruedas para muebles      |
| Capacidad de carga a 3 km/h   | 80 kg                              |
| Capacidad de carga estática   | 160 kg                             |
| Rango de temperatura (mínimo) | -10 °C                             |
| Rango de temperatura (máximo) | 40 °C                              |
| Altura total                  | 75 mm                              |
| Ancho total                   | 54 mm                              |

ARO

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Material del cuerpo              | Poliamida                        |
| Material de la banda de rodadura | Poliuretano, Inyectado           |
| Cojinete                         | Rodamiento de bolas de precisión |
| Eje                              | Remachado                        |
| Protectores de hilo              | Con protector de roscas          |
| Diámetro                         | 75 mm                            |
| Ancho de Banda de rodadura       | 15 mm                            |

SOPORTE

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Material                 | Poliamida                    |
| Forma de Horquilla Forma | Soporte de Aro Doble Soporte |
| Rodamiento giratorio     | Vástago giratorio Espiga     |
| Desplazamiento           | 23 mm                        |
| Radio de giro            | 81 mm                        |
| Interferencia de giro    | 162 mm                       |
| Diámetro del domo        | 30 mm                        |

AJUSTE

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Tipo de ajuste                             | Placa cuadrada |
| Longitud de la placa                       | 60 mm          |
| Anchura de la placa                        | 60 mm          |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 48 mm          |
| Anchura del orificio de la placa (máxima)  | 48 mm          |

# STYLEA

5925UAP075P40 60X60 RAL9002 TFR

EAN 4031582394504



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS

---

