

ALPHA

3470ITP150P63 convex

EAN 4031582380569



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Alpha
Tip	Okretanje Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	350 kg
Električni provod	no
nerdjajući	no
Statički Nosivost	700 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	195 mm
Ukupna težina	2.49 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	Čelični list, težak
oblik viljusk	siroko
okretni lezaj	Dve lopte
Boja	plavo cinkovano
ofset	55 mm
okretni radijus	130 mm
Otpor okretanju	260 mm

TOCAK

Tread profile	konveksan
Materijal za telo	Aluminijum
materijal omotaca	Poliuretana, liveno
Nošenje	precizini kuglični lezaj
osovina	Završena sa navrtkom
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	150 mm
Širina omotac	50 mm
dimenzija rupa osovina	0 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	92 Šor A

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	137 mm
Širina ploče	105 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	105 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	80 mm
Prečnik otvora ploče	11 mm

ALPHA

3470ITP150P63 convex

EAN 4031582380569

Crteži proizvoda



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

