

# LUMINA

A525PJI050L51-8 9011/9011/9011/7042

EAN 4031582317442



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ● ○ |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ● ○ |
| Atriție                 | ● ● ● ● ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Nume produs                       | Lumina                           |
| Tip                               | Rola pivotantă cu Frână de roată |
| Standard                          | EN12528 - Role pentru mobilier   |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 40 kg                            |
| Conductiv electric                | Nu                               |
| Inoxidabil                        | Nu                               |
| Capacitate de încărcare statică   | 80 kg                            |
| Interval de temperatură (minim)   | -20 °C                           |
| Interval de temperatură (maxim)   | 60 °C                            |
| Înălțime totală                   | 56 mm                            |
| Lățime totală                     | 54 mm                            |
| Greutate totală                   | 0,07 kg                          |

## FURCA

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Materialul de construcție | Polipropilenă                          |
| Formă Furcă               | Carcasă Roată dublă, închisă, cu capac |
| Rulment pivotant          | Tijă , pivotantă                       |
| Culoare                   | Negru grafit (RAL9011)                 |
| Offset                    | 20 mm                                  |
| Raza de pivotare          | 62 mm                                  |
| Interferență pivotantă    | 124 mm                                 |
| Diametru cupolă           | 0 mm                                   |

## ROATĂ

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Material pentru corp                    | Polipropilenă                |
| Material al benzii de rulare            | Cauciuc termoplastice        |
| Lagăr                                   | Rulment simplu cu tub Spacer |
| Axă                                     | Rivrat                       |
| Benză de rulare                         | 10 mm                        |
| Roată                                   | Negru grafit (RAL9011)       |
| Protecție pentru filet                  | Fără protecție pentru filet  |
| Diametru                                | 50 mm                        |
| Diametrul găurii Axă                    | 0 mm                         |
| Lungime butuc                           | 0 mm                         |
| Lățimea corpului                        | 10 mm                        |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 87 Pe malul A                |

## RACORD

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Tip ajustare           | Gaură oarbă pentru racordul B10 |
| Diametrul găurii Șurub | 8 mm                            |

# LUMINA

A525PJI050L51-8 9011/9011/9011/7042

EAN 4031582317442

Numărul de comandă 00073408  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

