

TIGE FILETÉE

AA25POI050S70-10X15 TFR

EAN 4031582385601



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Usure ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Tige filetée
Type	Roulette pivotante à blocage de roue
Norme	EN12528 - Roulettes d'ameublement
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Capacité de charge statique	80 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	59 mm
Largeur totale	55 mm
Poids	0,086 kg

ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Moyeu lisse avec entretoise
Axe	Riveté
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	50 mm
Largeur du bandage	8 mm
Dureté du bandage (D)	65 Shore D

CHAPE

Matériau	Polypropylène
Forme de la chape	Roulette jumelée, capotée
Pivot	Tige pivotante
Rayon d'encombrement	63 mm
Diamètre d'encombrement	126 mm
Diamètre du filetage	10 mm

FIXATION

Type de fixation	Tige filetée à collet hexagonal
Diamètre de la tige	10 mm
Longueur de la tige	15 mm