INFORMACIÓ DE PRODUCTE

PURETECH

FVP 200x75-Ø20 HL90

EAN 4031582319514



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	●●○○○
El soroll del moviment	●●●●●
Atràcia	●●●○○
Resistència a a la corrosió	●●●○○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Puretech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 4 km/h	600 kg
Tracidad de carga a 6 km/h	500 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	1000 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Pes total	5,91 kg

RODA

Tread hardness	suau
Material corporal	Ferro Colat
Material de la banda de rodadura	Goma massissa negres, negres
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Roda de color	3.3.1 El negre de gel (similar RAL9005)
Protectors de fil	Amb la guardaespatlles
Diametralització	200 mm
Banda de rodadura ample	75 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	20 mm
Longitud del cub	90 mm
Corporació ample	75 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	67 Shore A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH

FVP 200x75-Ø20 HL90

EAN 4031582319514

Número de comanda 00801897

Plànols del producte




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

PURETECH

FVP 200x75-Ø20 HL90

EAN 4031582319514

Número de comanda 00801897



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH