

INTEGRAL

2040UAP125R05-32 9002

EAN 4031582300116

Bestelnummer 00028878



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties ●●●○○

Bewegingsgeluid ●●●○○

Slijtage ●●●●○

Corrosiebestendigheid ●●●○○

KERNKENMERKEN

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Productnaam | Integral |
| Type | Wielen |
| Standaard | EN12531 - Zwenkwielen ziekenhuisbed |
| Draagvermogen bij 3 km/h | 150 kg |
| Draagvermogen bij 4 km/h | 150 kg |
| Statisch draagvermogen | 450 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -25 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C |
| Totale hoogte | 158 mm |
| Totale breedte | 62 mm |
| Totaal gewicht | 1,051 kg |
| Certificering | Getest en gecontroleerd door TÜV Süd |

WIEL

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Materiaal wielkern | Polyamide |
| Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Gespoten |
| Lagering | Precisie kogellagers |
| Loopvlak | Leigrijs (RAL7015) |
| Wielkleur | Leigrijs (RAL7015) |
| Afdekkapjes | Geïntegreerde garenbeschermer |
| Diameter | 125 mm |
| Breedte Loopvlak | 32 mm |
| Breedte wielkern | 32 mm |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 92 Shore A |
| Hardheid van het Loopvlak (D) | 42 Shore D |

BEHUIZING

| | |
|-----------------|----------------------|
| Materiaal | Staalplaat, medium |
| Vork Vorm | Gesloten |
| Zwenklager | Precisie kogellagers |
| Kleur | Grijs wit (RAL9002) |
| Offset | 35 mm |
| Zwenk radius | 97,5 mm |
| Draaicirkel | 195 mm |
| Diameter koepel | 62 mm |

FITTING

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Type bevestiging | Vaste Kraagpen, rond |
| Diameter Bout | 32 mm |
| Lengte Bout | 45 mm |
| Schroefdraad positie | 7 mm |
| Hoeveelheid bevestigingsgaten | 2 |

IF
Design
AwardRed Dot
Design
Award

INTEGRAL




2040UAP125R05-32 9002

EAN 4031582300116
Bestelnummer 00028878



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN



IF
Design
Award



Red Dot
Design
Award