

PURETECH

PIO075x25-Ø8

EAN 4031582356632



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

| | |
|-------------------------|-------------|
| Performanța rolei | ● ● ● ● ○ ○ |
| Zgomot de mișcare | ● ● ● ● ○ ○ |
| Atriție | ● ● ● ● ○ ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ● ○ ○ |

ATRIBUTELE DE BAZĂ

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nume produs | Puretech |
| Tip | Roată |
| Standard | EN12530 - Roți pentru dispozitive |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 60 kg |
| Conductiv electric | Nu |
| Inoxidabil | Nu |
| Capacitate de încărcare statică | 120 kg |
| Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
| Greutate totală | 0,1 kg |

ROATĂ

| | |
|---|-----------------------------|
| Material pentru corp | Polipropilenă |
| Material al benzii de rulare | Cauciuc solid, fără marcaj |
| Lagăr | Rulment simplu |
| Protecție pentru filet | Fără protecție pentru filet |
| Diametru | 75 mm |
| Benză de rulare | 25 mm |
| Diametrul găurii Axă | 8 mm |
| Lungime butuc | 26,5 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 87 Pe malul A |