TERMÉKINFORMÁCIÓK

PURETECH

PIR100x35-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320336

A kép eltérhet az eredeti terméktől

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Tömör gumi, nyomot nem hagyó
Csapágy	Tűgörgős csapágy
Kerék színe	Grafitfekete (RAL9011)
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	100 mm
Futófelület szélessége	35 mm
Tengely furat átmérője	12 mm
Kerékagy hossza	44,4 mm
Test szélessége	35 mm
A futófelület keménysége (A)	80 Shore A

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ○ ○
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ● ○
Kopás	● ● ● ○ ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Puretech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	75 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	150 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	0,28 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

PURETECH

PIR100x35-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320336

Rendelési szám 00030826

Termékrajzok



© Copyright 2026 TENTE International GmbH