

# SUPRATECH

PJR100x32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582419306



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## ROUE

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Matériau du corps         | Polypropylène              |
| Bandage                   | Caoutchouc thermoplastique |
| Roulement                 | Roulements rouleaux        |
| Pare-fils                 | Sans protège-filet         |
| Diamètre                  | 100 mm                     |
| Largeur du Bandage        | 32 mm                      |
| Diamètre du trou de l'Axe | 12 mm                      |
| Longueur de moyeu         | 44.4 mm                    |

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Attrition                 | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Nom du produit                  | Supratech                          |
| Type                            | Roue                               |
| Standard                        | EN12530 - Roulettes de dispositifs |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 80 kg                              |
| Conducteur électrique           | Non                                |
| Inoxydable                      | Non                                |
| Statique Capacité de charge     | 160 kg                             |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                             |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                              |
| Poids global                    | 0.14 kg                            |

# SUPRATECH

PJR100x32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582419306



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

