PRODUCTINFORMATIE

ELASTECH

RK.XLR 125x40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

WIEL

Tread hardness	zacht
Wielkern materiaal	Niet gedefinieerd
Materiaal loopvlak	Polypropyleen, zacht
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	40 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	63 Shore A

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●●○
Bewegingsgeluid	●●●●○
Verloop	●●●○○
Corrosieweerstand	●●●○○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Elastech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	160 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	320 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	0,39 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ELASTECH

RK.XLR 125x40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383

Bestelnummer 10011100

Producttekeningen

